

梅田機工株式会社

クイックニュース

令和5年月号

平素は格別のお引き立てを賜わり、誠にありがとうございます。
下記の通りご案内申し上げます、ご用命をお待ち申し上げます。

- ① 梅田企画 TOOLNEWS2022 夏商材チラシ 配布中
- ② ハッセル 電ドラボールplus 200USB-P1 新発売
- ③ ハウスBM GO!GO!&得セール 5月末まで
- ③ 三菱マテリアル MS6045/MS7025/MS9025 ラインナップ追加
- ④ OSG AE-VTSS 超硬防振型エンドミル 新発売
- ⑤ 長谷川工業 2022春市セール 6月末まで
- ⑥ ハッセル セーバーソープレート 5/10新発売
- ⑦ アーム産業 生爪切粉ガード&切粉ガード用Tスロットナット 新発売
- ⑧ 拡販商材 ユニース 竹ちゃんドリル

価格改訂メーカー

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 早坂精密工業 5/1より | サンコーテクノ 4/1より |
| 昭和機械工業 5/1より | イチヂク 4/1より |
| リングスター 5/1より | キトー (エクセルER2型) 4/1より |
| | ベッセル 4/1より |
| 不二越HSSドリル/エンドミル 6/1より | PBスイズール 4/1より |
| ケーエム精密 6/1より | スーパーツール 4/1より |
| 三菱電機 6/1より | 長谷川工業 4/1より |
| 谷テック(カトル切断機) 6/1より | エイト 4/1より |
| 西村電機 6/1より | スターム 4/1より |
| ファインケミカル 6/1より | 三晃製鉄 4/1より |
| マーベル 6/1より | ワイズ工機 4/1より |
| | レジボン 4/1より |
| フルブラ 7/27より | OSG ハンドソー 4/1より |
| | ハタヤマテック 4/1より |
| | 不二越 ヘアリング 4/1より |
| | 友和 4/1より |
| | サンコーミタチ 4/1より |
| | ニューレシストン 4/1より |
| | エフエスケ 4/1より |
| | REX 4/21より |
| | オエチ工業 4/21より |
| | マキタ 4/21より |

今月のオススメ商品

TOOLNEWS

2022年 SUMMER

<p>HAND-TOOL ROMOTE スチールボール P407MD</p> <p>● 電圧: AC100V (50/60Hz) ● 消費電力: 1200W ● 吐出量: 1000g/分 ● 吐出径: 10mm ● 吐出長さ: 170mm ● 吐出長さ調整可能</p> <p style="text-align: center; color: red;">¥63,000</p>	<p>HAND-TOOL ROMOTE スチールボール P407B</p> <p>● 電圧: AC100V (50/60Hz) ● 消費電力: 1200W ● 吐出量: 1000g/分 ● 吐出径: 10mm ● 吐出長さ: 170mm ● 吐出長さ調整可能</p> <p style="text-align: center; color: red;">¥66,000</p>	<p>HAND-TOOL ROMOTE スチールボール P407TC</p> <p>● 電圧: AC100V (50/60Hz) ● 消費電力: 1200W ● 吐出量: 1000g/分 ● 吐出径: 10mm ● 吐出長さ: 170mm ● 吐出長さ調整可能</p> <p style="text-align: center; color: red;">¥70,000</p>	<p>HAND-TOOL ROMOTE スチールボール P407TZ</p> <p>● 電圧: AC100V (50/60Hz) ● 消費電力: 1200W ● 吐出量: 1000g/分 ● 吐出径: 10mm ● 吐出長さ: 170mm ● 吐出長さ調整可能</p> <p style="text-align: center; color: red;">¥80,800</p>
<p>KODEN スチールボール KES29TSMFB</p> <p>● 電圧: AC100V (50/60Hz) ● 消費電力: 1200W ● 吐出量: 1000g/分 ● 吐出径: 10mm ● 吐出長さ: 170mm ● 吐出長さ調整可能</p> <p style="text-align: center; color: red;">¥57,800</p>	<p>DAIKIN スチールボール SURASP16S</p> <p>● 電圧: AC100V (50/60Hz) ● 消費電力: 1200W ● 吐出量: 1000g/分 ● 吐出径: 10mm ● 吐出長さ: 170mm ● 吐出長さ調整可能</p> <p style="text-align: center; color: red;">¥90,000</p>	<p>DAIKIN スチールボール SURASP16S</p> <p>● 電圧: AC100V (50/60Hz) ● 消費電力: 1200W ● 吐出量: 1000g/分 ● 吐出径: 10mm ● 吐出長さ: 170mm ● 吐出長さ調整可能</p> <p style="text-align: center; color: red;">¥135,000</p>	<p>DAIKIN スチールボール MAC-20</p> <p>● 電圧: AC100V (50/60Hz) ● 消費電力: 1200W ● 吐出量: 1000g/分 ● 吐出径: 10mm ● 吐出長さ: 170mm ● 吐出長さ調整可能</p> <p style="text-align: center; color: red;">¥44,000</p>
<p>DAIKIN ファン MF-4518S</p> <p>● 電圧: AC100V (50/60Hz) ● 消費電力: 1200W ● 吐出量: 1000g/分 ● 吐出径: 10mm ● 吐出長さ: 170mm ● 吐出長さ調整可能</p> <p style="text-align: center; color: red;">¥7,800</p>	<p>ROMOTE ファン P-450S</p> <p>● 電圧: AC100V (50/60Hz) ● 消費電力: 1200W ● 吐出量: 1000g/分 ● 吐出径: 10mm ● 吐出長さ: 170mm ● 吐出長さ調整可能</p> <p style="text-align: center; color: red;">¥8,000</p>	<p>ROMOTE ファン P-450K</p> <p>● 電圧: AC100V (50/60Hz) ● 消費電力: 1200W ● 吐出量: 1000g/分 ● 吐出径: 10mm ● 吐出長さ: 170mm ● 吐出長さ調整可能</p> <p style="text-align: center; color: red;">¥9,700</p>	<p>ROMOTE ファン P-450Y</p> <p>● 電圧: AC100V (50/60Hz) ● 消費電力: 1200W ● 吐出量: 1000g/分 ● 吐出径: 10mm ● 吐出長さ: 170mm ● 吐出長さ調整可能</p> <p style="text-align: center; color: red;">¥9,700</p>
<p>Shinko ファン YL-1686F</p> <p>● 電圧: AC100V (50/60Hz) ● 消費電力: 1200W ● 吐出量: 1000g/分 ● 吐出径: 10mm ● 吐出長さ: 170mm ● 吐出長さ調整可能</p> <p style="text-align: center; color: red;">¥12,000</p>	<p>ROMOTE ファン PM-66GMFZ</p> <p>● 電圧: AC100V (50/60Hz) ● 消費電力: 1200W ● 吐出量: 1000g/分 ● 吐出径: 10mm ● 吐出長さ: 170mm ● 吐出長さ調整可能</p> <p style="text-align: center; color: red;">¥57,000</p>	<p>ROMOTE ファン PIS-53</p> <p>● 電圧: AC100V (50/60Hz) ● 消費電力: 1200W ● 吐出量: 1000g/分 ● 吐出径: 10mm ● 吐出長さ: 170mm ● 吐出長さ調整可能</p> <p style="text-align: center; color: red;">¥93,000</p>	<p>NICHIDO ファン CF-290H</p> <p>● 電圧: AC100V (50/60Hz) ● 消費電力: 1200W ● 吐出量: 1000g/分 ● 吐出径: 10mm ● 吐出長さ: 170mm ● 吐出長さ調整可能</p> <p style="text-align: center; color: red;">¥78,000</p>

PORTABLE ALCOHOL CHECKER

(ポータブルアルコールチェッカー)

●息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を測定
●約 20 秒で測定完了(予熱に約 10 秒、息を吹きこみ5-10 秒)

●メモリ機能搭載 測定結果を 50 件記録

●簡単にアルコールチェックができる
●測定結果をレッド・イエロー・グリーンの3色で表示
●視認性がよい7セグメントLED表示!
●市販のストローにも対応!(対応ストローφ6mm)
●スマートデザインで持ち運びにも便利
●キャップ付きでも清潔

●測定結果をデジタル表示と音でお知らせ

アルコール濃度	デジタル表示	音	表示色
0.15mg/l 未満	測定値表示	グリーン	ゼロ!
0.15mg/l ~ 0.25mg/l 未満	測定値表示	イエロー	ゼロ!ゼロ!
0.25mg/l ~ 0.50mg/l 未満	測定値表示	レッド	ゼロ!ゼロ!ゼロ!
0.50mg/l 以上	888(測定オーバー)	レッド	ゼロ!ゼロ!ゼロ!ゼロ!

●センサー寿命表示
アルコールセンサーには寿命があります。
センサー寿命をわかりやすく表示
[SENSOR LIFE]
●グリーン 寿命に近づいている。
●イエロー 寿命を超えている。
●レッド 寿命を超えている。

●ポータブルアルコールチェッカーは、飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であって、確信の問題を判断するものではありません。

本製品は送付用アルコール検知器ではありません。
計測値は送付用アルコール検知器よりも低く、必ずしも検知器を警戒するものではありません。

道路交通法施行規則改正により、アルコール検知器による確認が義務化!!
2022年10月 より白ナンバー車5台以上所要安全運転管理者選任事業者対象に酒気帯び確認が義務化になります。

●本誌(2022年10月号より)
●道路交通法施行規則(第4条の14第六項)
●改正道路交通法施行規則(第4条の14第六項)に対し、酒気帯びの有無について、当該検知器の検知結果を参照して、アルコール検知器の検知結果をアルコール濃度換算する機能を持って、酒気帯びの有無を判断するもの(以下「次項」)について同じ「発着」で確認を行うこと。
●改正道路交通法施行規則(第4条の14第七項)
●改正道路交通法施行規則(第4条の14第七項)
●改正道路交通法施行規則(第4条の14第七項)に基づき、その検知結果を一年間保持し、自己のアルコール検知器検知結果を参照して確認すること。

梅田機工株式会社 本社 大阪市西区立売堀2-5-17
TEL 06-6532-5731 FAX06-6532-1673

ホームページ <http://www.umedakikou.co.jp>

Eメール tool@umedakikou.co.jp